




Zentralverschluss-System "Container" für blum Schubkastensystem Legrabox

Beschlag-Set - einliegende Stange - für Selbstbau. - Artikel Nr. 8592
Je nach Ausführung für bis zu 4-7 Auszügen, geeignet für TIP-ON


- 1x 8518 Zentralverschluß
- 1x 8535 Zylinderkern
- 4-7x 1353 Sperrplatte rechts verstellbar, Legrabox (inkl. Schrauben)
- 4-7x 1353 Sperrplatte links verstellbar, Legrabox (inkl. Schrauben)



- 1x 0162 „SET“
- (A+B) ZV-Stange; Länge 1000mm, vorgelocht und vormontiert mit Sperrarm
 - (C) 1x Feder
 - (D) 1x Sperrschuh
 - (E) Einlagen in Gesamtlänge von 1010 mm, aufgeteilt in den Längen*:
 - 2x 100 mm
 - 2x 96 mm
 - 2x 68 mm
 - 2x 50 mm
 - 2x 40 mm
 - 2x 32 mm
 - 2x 25 mm
 - 4x 20 mm
 - 2x 19,5 mm
 - 2x 15 mm
 - (F) 4-7x Sperrschieber
 - (G) 4-7x Sperrer rechts
 - (H) 4-7x Aufnahme für Sperrer
 - (I) 1x Stangenverschluss



Bitte auf Vollständigkeit überprüfen!

*Je nach Verwendung von Einlagen, sind diese zur Bildung der errechneten Maße individuell zu kürzen.




Montage der ZV-Stange

- Anzahl der Schubladen und erforderliche Ausführung ("Niedrig / Individuell") ermitteln und ZV-Stangenlänge berechnen. (s. Rückseite Abb. 4-7)
- ZV-Stange auf errechnete Länge (Y) kürzen.
- ø5mm Bohrung für Stangenverschluss (I) einbringen. (s. Abb. 1)
- ZV-Stange von unten füllen und Stangenverschluß einsetzen. (s. Abb. 2) Abb. 4+5 beachten!
- ZV-Stange überprüfen (Abb. 3)
- Montierte ZV-Stange im Korpus entsprechend der gewählten Maße anschrauben.





Niedrige Ausführung

Anschraubmaß der Korpuschiene (obere Lade) S1=101.
Montage des Zylinder- verschlusses in fester Blende oder in der Schubladenfront.



Individuelle Ausführung

Mindestanschraubmaß der Korpuschiene (obere Lade) S1≥113.
Montage des Zylinder- verschlusses in fester Blende oder in der Schubladenfront.
Veränderung Schlossposition:
Beispiele: Maß 23,5 => Z=0
Maß 25,0 => Z=1,5



Verstellbarkeit / Toleranzausgleich

Sperrplatte 1353:
Mit Dorn 4,1mm oder 4,7mm lg. verwendbar.

